


E33731



Adattatore per raccordo per tubi SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 Isolamento

EC 1935/2004 FCM FDA

Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 40

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g] 139,5

Materiali a contatto con il fluido 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4

Collegamento sensore G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario

Raccordo a processo raccordo per tubi SMS DN40 (1,5")

Guarnizione metallo su metallo

Classe di igiene secondo DIN 11866 H4

Osservazioni

Quantità 1 pezzo