# E33201

## Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"




CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

| | | |
|---|---|---|
| **Applicazione** | | |
| Resistenza a pressione | [bar] | 16 |
| **Test / Certificazioni** | | |
| Direttiva in materia di attrezzature a pressione | | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
| Indicazioni di sicurezza | | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
| **Dati meccanici** | | |
| Peso | [g] | 100,5 |
| Materiali a contatto con il fluido | | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Collegamento sensore | | G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario |
| Raccordo a processo | | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| Guarnizione | | Guarnizione |
| Classe di igiene secondo DIN 11866 | | H4 |
| **Accessori** | | |
| Fornitura | | O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054 |
| Accessori opzionali | | O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123 |
| | | anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124 |
| **Osservazioni** | | |
| Quantità | | 1 pezzo |