


E33221



Raccordo a processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



EC 1935/2004 EHEDG Tested

Applicazione

Resistenza a pressione [bar]	25
------------------------------	----

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	226
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Guarnizione	Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4

Accessori

Fornitura	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054
Accessori opzionali	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123 anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------