


E33304



Raccordo a processo per tubi DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 Foro perdite



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applicazione	
Modello	per tubi ISO (serie B)
Resistenza a pressione [bar]	40
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	142
Tipo di montaggio	per tubi ISO (serie B)
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Raccordo per tubi DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Guarnizione	Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4
Accessori	
Fornitura	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054
Accessori opzionali	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123 anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo