


E37430



Pozzetto a saldare per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applicazione

Modello per sonde di temperatura EL = 300 mm

Resistenza a pressione [bar] 400

Precisione / Deriva

Max. velocità del flusso ammessa [m/s] 25

Dati meccanici

Peso [g] 1236

Materiali 1.4404 (AISI 316L)

Collegamento sensore 1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT

Raccordo a processo Adattatore a saldare Ø 38,1 mm

Lunghezza sonda EL [mm] 191

Lunghezza fori asolati [mm] 228,6

Osservazioni

Quantità 1 pezzo