


Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=100



Applicazione

Modello	per sonde di temperatura EL = 100 mm
Resistenza a pressione [bar]	100
Indicazioni per la resistenza alla pressione	< 250 °C

Dati meccanici

Peso [g]	107,8
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore	Ø 6 mm
Raccordo a processo	G 1/2
Lunghezza sonda EL [mm]	83
Lunghezza fori asolati [mm]	95

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------