


Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150



Applicazione

Modello	per sonde di temperatura EL = 150 mm
Resistenza a pressione [bar]	100
Indicazioni per la resistenza alla pressione	< 250 °C

Dati meccanici

Peso [g]	142,8
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore	G 1/2 Ø 6 mm
Raccordo a processo	G 1/2
Lunghezza sonda EL [mm]	124
Lunghezza fori asolati [mm]	150

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------