


E37623



Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150



Applicazione	
Modello	per sonde di temperatura EL = 150 mm
Resistenza a pressione [bar]	100
Indicazioni per la resistenza alla pressione	< 250 °C
Dati meccanici	
Peso [g]	115
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore	Ø 6 mm
Raccordo a processo	G 1/2
Lunghezza sonda EL [mm]	128
Lunghezza fori asolati [mm]	140
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo