


E37810



Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100



1 1,5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applicazione	
Modello	per sonde di temperatura EL = 100 mm
Resistenza a pressione [bar]	25
Dati meccanici	
Peso [g]	241
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT
Raccordo a processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	≤ 0,6 / -
Lunghezza sonda EL [mm]	64
Lunghezza fori asolati [mm]	101,6
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo