


Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Applicazione

Modello	per sonde di temperatura EL = 150 mm
Resistenza a pressione [bar]	25

Dati meccanici

Peso	[g]	353
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore		1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT
Raccordo a processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		≤ 0,6 / -
Lunghezza sonda EL	[mm]	115
Lunghezza fori asolati	[mm]	152,4

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------