




Derivazione per cavo piatto AS-i

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Articoli alternativi: E75005

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Modello AS-i

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Capacità di corrente totale [A]	2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	17,9
Materiali	PA
Materiale corpo	PA

Osservazioni

Osservazioni	nota per l'installazione Separare innanzitutto il supporto (arancione) dalla derivazione. Mettere il cavo nella guida e chiuderla. Ricollegare supporto e derivazione.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

1	con collegamento a cavo piatto AS-i giallo
3	AS-i +
3	AS-i -
1	con collegamento a cavo piatto nero
1	+24V DC
3	0V

E70096



Derivazione per cavo piatto AS-i

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PA

