


# E70354



## Derivazione per cavo piatto AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Applicazione	
Modello	AS-i / 24 V
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe di isolamento	III
Tensione di esercizio AUX DC [V]	18...32
Capacità di corrente totale [A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	80; (31 °C; decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C))
Max. altezza s.l.m. [m]	2000
Grado di protezione	IP 67; IP 68; IP 69K
Grado di sporco	2
Test / Certificazioni	
EMC	EN 61000-6-2
Dati meccanici	
Peso [g]	112,3
Materiali	parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FPM; O-ring: EPDM
Coppia di serraggio [Nm]	2,5; (dadi di fissaggio)
Accessori	
Accessori opzionali	Chiave dinamometrica, E70390
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

# E70354




## Derivazione per cavo piatto AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm



### Collegamento

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.