




Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS




Applicazione		
Particolarità	senza silicone; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12
Uscite		
Modello elettrico	PNP	



Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Enclosure type	Type 1
Dati meccanici		
Peso	[g]	304,5
Dimensioni	[mm]	33 x 60 x 152
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Numero ingressi ripartitori centrali		8
Tipo di connettore		M12
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura	Cappucci di protezione: 2 etichette: 8	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico - Collegamento		
Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm		



Ripartitore centrale

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Collegamento



Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

