


Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

Certificazione UL	Enclosure type	Type 1
-------------------	----------------	--------

Dati meccanici

Peso [g]	303,5
Dimensioni [mm]	33 x 60 x 152
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Numero ingressi ripartitori centrali	8
Tipo di connettore	M12

Accessori


Fornitura	Cappucci di protezione: 2 etichette: 8
-----------	---

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm



Collegamento

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

