


KT5005



Pulsante capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Dimensioni [mm]		Ø 100 / L = 11

Applicazione

Principio operativo		staticamente
---------------------	--	--------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]		12...30 DC
Corrente assorbita [mA]		30
Classe di isolamento		III

KT5005



Pulsante capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	500
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[ms]	35
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67; IP 69K; (faccia frontale)
Test / Certificazioni		
MTTF	[anni]	394
Dati meccanici		
Peso	[g]	158,5
Dimensioni	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiali		superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV trasparente; Corpo: PC/ABS nero; Anello esterno: PC/ABS verde
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, rosso
	Funzionamento	8 x LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali		anello esterno di vari colori
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

KT5005




Pulsante capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR

Collegamento



1	marrone
3	blu
4	nero