


## Pulsante capacitivo

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



### Caratteristiche del prodotto

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Modello elettrico | PNP             |
| Funzione uscita   | NO              |
| Dimensioni [mm]   | Ø 96,9 / L = 11 |

### Applicazione

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Principio operativo | dinamico |
|---------------------|----------|

### Dati elettrici

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V]                   | 12...30 DC |
| Corrente assorbita [mA]                     | 30         |
| Classe di isolamento                        | III        |
| Protezione da inversione di polarità        | si         |
| Max. tempo di ritardo di disponibilità [ms] | 500        |

### Uscite

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Modello elettrico                                                   | PNP |
| Funzione uscita                                                     | NO  |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
| Protezione da cortocircuito                                         | si  |
| Resistente a sovraccarico                                           | si  |
| Durata segnale di uscita [ms]                                       | 300 |

# KT5011



## Pulsante capacitivo

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

| Tempi di reazione                                                                   |                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo di risposta                                                                   | [ms]                  | 35                                                                             |
| Condizioni ambientali                                                               |                       |                                                                                |
| Temperatura ambiente                                                                | [°C]                  | -40...85                                                                       |
| Grado di protezione                                                                 |                       | IP 67; IP 69K; (faccia frontale)                                               |
| Test / Certificazioni                                                               |                       |                                                                                |
| MTTF                                                                                | [anni]                | 490,4                                                                          |
| Dati meccanici                                                                      |                       |                                                                                |
| Peso                                                                                | [g]                   | 114                                                                            |
| Dimensioni                                                                          | [mm]                  | Ø 96,9 / L = 11                                                                |
| Materiali                                                                           |                       | superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV trasparente; Corpo: PC/ABS nero |
| Elementi di indicazione e comando                                                   |                       |                                                                                |
| Indicazione                                                                         | Stato di commutazione | 8 x LED, rosso                                                                 |
|                                                                                     | Funzionamento         | 8 x LED, verde                                                                 |
| Accessori                                                                           |                       |                                                                                |
| Accessori opzionali                                                                 |                       | anello esterno di vari colori                                                  |
| Osservazioni                                                                        |                       |                                                                                |
| Quantità                                                                            |                       | 1 pezzo                                                                        |
| Collegamento elettrico - connettore                                                 |                       |                                                                                |
| Cavo: 0,3 m, PUR                                                                    |                       |                                                                                |
| Connettore: 1 x M8; codifica: A                                                     |                       |                                                                                |
|  |                       |                                                                                |

### Collegamento

