O2D925

Illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce infrarossa
Applicazione		
Campo illuminato	[mm]	10 x 150
Tipo		barre
Modo operativo		alta intensità luminosa (a impulso, funzionamento continuo solo con raffreddamento) ; intensità luminosa normale (funzionamento continuo possibile)
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Corrente assorbita	[mA]	Modo di funzionamento "Funzionamento continuo": 415; Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa": 640
Tipo di luce		luce infrarossa

O2D925

Illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Lunghezza d'onda	[nm]	875	
Ingressi			
Trigger		24 V PNP	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...75	
Grado di protezione		IP 65	
Protezione da surriscaldamento		si; (disattivazione con 65...75 °C)	
Test / Certificazioni			
Sicurezza fotobiologica		gruppo di rischio 1; (DIN EN 62471:2008)	
Dati meccanici			
Peso	[g]	218,5	
Dimensioni	[mm]	200 x 13 x 18	
Materiali		alluminio anodizzato nero	
Materiale lente		vetro	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato della spia	1 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
		Eccessiva temperatura	1 x LED, rosso
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Cavo: 0,3 m, PUR, nero; 4 x 0,34 mm²

Connettore: 1 x M12; codifica: A

O2D925

Illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Collegamento



4	Trigger
2	Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa"