




Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OIH-HNKG/US/600MM

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Potenzimetro



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce luce rossa

Applicazione

Particolarità Soppressione dello sfondo

Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)

Corrente assorbita [mA] 35

Classe di isolamento III

Protezione da inversione di polarità si

Tipo di luce luce rossa

Lunghezza d'onda [nm] 625

Uscite

Modello elettrico NPN

Funzione uscita impulso luce

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200

Frequenza di commutazione DC [Hz] 300

Protezione da cortocircuito si

Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi



Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OIH-HNKG/US/600MM

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Campo di rilevamento

Portata	[mm]	< 600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata oggetto bianco (90% di riflessione)	[mm]	< 600
Portata oggetto grigio (18% di riflessione)	[mm]	< 596
Portata oggetto nero (6% di riflessione)	[mm]	< 578
Portata impostabile		no
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	30
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dati meccanici

Peso	[g]	200,4
Dimensioni	[mm]	64 x 43 x 38
Definizione filettatura		M30 x 1,5
Materiali		zinco pressofuso nichelato
Materiale lente		PMMA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Accessori

Fornitura	dado di fissaggio: 1
-----------	----------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A





Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OIH-HNKG/US/600MM

Collegamento

