TS2256

Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200KCID06-...../US/ /V



Caratteristiche del prodotto			
Campo di misura		-50...250 °C	-58...482 °F
Raccordo a processo		Ø 6 mm	
Lunghezza sonda EL	[mm]	50	
Applicazione			
Elemento di misura		1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Fluidi		Fluidi liquidi e gassosi	
Profondità minima di immersione	[mm]	15	
Dati elettrici			
Classe di isolamento		III	
Campo di misura/regolazione			
Lunghezza sonda L	[mm]	50	
Campo di misura		-50...250 °C	-58...482 °F
Indicazioni per il campo di misura		immobile: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Precisione / Deriva			
Precisione	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Tempi di reazione			
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	11 / 37; (secondo DIN EN 60751)	
Condizioni ambientali			
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
MTTF	[anni]	11415,5	
Dati meccanici			
Peso	[g]	72,7	
Dimensioni	[mm]	Ø 6	
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti); PFA/PTFE	
Materiali a contatto con il fluido		1.4571 (AISI 316Ti)	
Raccordo a processo		Ø 6 mm	
Diametro della sonda	[mm]	6	
Lunghezza sonda EL	[mm]	50	

TS2256

Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200KCID06-...../US/ /V

Osservazioni

Osservazioni	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PTFE

Connettore: 1 x M12; codifica: A

Collegamento