


DN1031



スイッチング電源 DC 24 V

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 ポテンショメータ



電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	10
定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
入力電圧範囲、AC	[V]	100~240
出力電圧	[V]	24~28
保護クラス		II, (IEC 61140)
起動遅延時間	[s]	< 0.38
出力電圧	[V]	調整可能
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	2.5
出力回路数		1
リップル	[mV]	50
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	88
外部入力保護		10 A, B
デレーティング	[W/K]	2% / K (> 60° C)
出力保持時間(定格 AC 230V / 50Hz)	[ms]	90

出力

短絡保護	有
過負荷保護回路	有
DC OK信号出力	DC 24 V (30 mA)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~70
保護構造		IP 20


DN1031



スイッチング電源 DC 24 V

PSU-1AC/24VDC-2,5A

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
機械的仕様		
重量	[g]	335
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715), 冷却のための自由空間、放熱スペース 30 mm)
外形寸法	[mm]	90 x 45 x 100
材質		PC ABS
ディスプレイ / パーツ		
表示	DCok	1 x LED, 緑
備考		
備考		出力電圧: SELV, PELVに適合
梱包数		1 個
電気接続		
ケージクランプ:		
接続		



- 1: 一次側
- 2: 二次側