



DF1100



전자 회로 차단기용 파워서플라이 모듈

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 push-in 터미널 스위치 출력 13/14
- 3 push-in 터미널 0 V
- 4 push-in 터미널 24 V DC



전기적 데이터

동작 전압	[V]	SELV/PELV에 대하여
정격전압 DC	[V]	24
입력 전압 DC	[V]	19,2...30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
메인 버퍼링 시간 (정격전압 24 V DC)	[ms]	10
입력 전류 (정격전압 24 V DC)	[A]	40
폐회로 전류	[mA]	10

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-40...70
보호등급		IP 20; (앞면)
오염정도		2

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-3	간섭 방사
	EN 61000-6-2	방해에 대한 견고성

기계적 데이터

무게	[g]	67
크기	[mm]	80 x 12,5 x 98

전기적 연결

push-in 터미널:

DF1100



전자 회로 차단기용 파워서플라이 모듈

Fuse/Standard/24VDC/Module

콘택트 레버/스트립:

연결부

