


E11898



이더넷 접속 케이블

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



어플리케이션		
디자인		이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션		십자 모형으로 배치된 패치 케이블(patch cable); 패치 케이블(Patch cable)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67; IP 42; (M12 플러그 / RJ45 플러그)
기계적 데이터		
무게	[g]	163,5
재질		PUR / PC
모듈형 본체 재질		PUR / PC
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그 M12

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm






이더넷 접속 케이블

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 녹색, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

연결부



전기적 연결 - 플러그 RJ45

커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: PC

