


E11950



소켓을 보유한 접속 케이블
ADOGH080MSS0002H08

8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	135,9
크기	[mm]	15 x 15 x 43
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11950



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH080MSS0002H08

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 흑색, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

DIN EN 60947-5-2
가 준수된 색상 코어 색상 :

BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
PK =	분홍색
OG =	주황색
VT =	보라색
WH =	흰색