


E11036



정전용량형 센서용 마운팅 어댑터
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



어플리케이션	
정격압력	[bar] 8
작동 조건	
주변온도	[°C] -25...110
기계적 데이터	
무게	[g] 83,4
크기	[mm] G 1 1/4 / L = 65
스레드 지정	G 1 1/4
재질	어댑터: PVDF; 가스킷 (gasket): EPDM
센서 접속	나사로 접속 M30 x 1,5 나사 내면홈
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 1/4 외부 스레드
비고	
포장당	1 갯수