


E12572



8 극 커넥터를 보유한 시그널 램프용 연결 케이블

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음
어플리케이션	라이팅 타워 DV13xx 및 Dv15xx를 IO-Link 마스터에 연결하는 케이블

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------	-----	-------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	51
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

8 극 커넥터를 보유한 시그널 램프용 연결 케이블

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

