


E12772



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB050ZDS0002B05



어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 400 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	187,7
크기	[mm]	26 x 26 x 49,9
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	최소 7.5 x 케이블 직경
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
비고		
포장당	1 갯수	

E12772



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGB050ZDS0002B05

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 흑색, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH