


E12774



전선연결이 가능한 소켓
SDOGB050ZDSFKPG



어플리케이션		
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점	
실리콘을 사용하지 않음	yes	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 400 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	9
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	48,808
모듈형 본체 재질		PA; PUR
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금합
씰링 재질		NBR
비고		
포장당		1 갯수

E12774



전선연결이 가능한 소켓

SDOGB050ZDSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; AWG 16

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: PA; PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함; 씰링: NBR; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

