


E12778



T-배전함

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 400 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	8
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	102,65
너트 재질		아연 주조합
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그 A

커넥터: 7/8"; 잠금: 아연 주조합; 접속점: 금으로 도금함



E12778



T-배전함

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

전기적 연결

연결부

전기적 연결 - 소켓 B

커넥터: 7/8"; 잠금: 아연 주조합; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 소켓 C

커넥터: 7/8"; 잠금: 아연 주조합; 접촉점: 금으로 도금함

