


E20429



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB030MSS0005E03



| 전기적 데이터    |      |                |
|------------|------|----------------|
| 동작 전압      | [V]  | < 300 AC/DC    |
| 작동 조건      |      |                |
| 주변온도       | [°C] | -30...80       |
| 주변 온도 (이동) | [°C] | -5...80        |
| 보호등급       |      | IP 68          |
| 기계적 데이터    |      |                |
| 무게         | [g]  | 279,3          |
| 크기         | [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
| 모듈형 본체 재질  |      | TPU            |
| 너트 재질      |      | 아연 주조합         |
| 비고         |      |                |
| 포장당        |      | 1 갯수           |

# E20429



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB030MSS0005E03

### 전기적 연결


케이블: 5 m, PVC, 흑색, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (24 x Ø 0,2 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합



### 연결부



BN =           코어 색상 :  
BU =           갈색  
GN/YE =       청색  
                  녹색/황색