


E30512



O 링

O-RG 16,40x1,00/FFKM



작동 조건

주변온도	[°C]	-5...200
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	1,5
내면지름	[mm]	16,4
외부 직경	[mm]	18,4
재질		FFKM

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------