




플러그인 (Plug-in) 파워서플라이
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E80120

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 전원공급
- 2 M12 커넥터



전기적 데이터		
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
입력 전압 레인지 AC	[V]	100...240
출력 전압 DC	[V]	24
입력 전류 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2
출력		
전체 출력전류	[A]	0,33
작동 조건		
보호등급	IP 40; (M12 커넥터: IP 67)	
기계적 데이터		
무게	[g]	135
재질	PPE	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m; 2 x 0,5 mm²		
커넥터: 1 x M12		