


# E37450



## 온도 센서용 용접 보호관

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

어플리케이션	
디자인	온도센서용 EL = 350 mm
정격압력 [bar]	400
정확성 / 편차	
최대 허용 유량속도 [m/s]	13
기계적 데이터	
무게 [g]	1577,5
재질	스테인레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 및 1/2" NPT 용으로 적합
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 38,1 mm
설치 길이 EL [mm]	267
보어 길이 BL [mm]	304,8
비고	
포장당	1 갯수