



E37511



온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested 

어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 100 mm
정격압력 [bar]	16

기계적 데이터

무게	[g]	184,3
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속		G 1/2 싼링 콘 Ø 6 mm
프로세스 커넥션		G 1/2
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		≤ 0,6 / -
설치 길이 EL	[mm]	68
보어 길이 BL	[mm]	137

비고

포장당	1 갯수
-----	------