


E37643



온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250



어플리케이션

디자인		온도센서용 EL = 250 mm
정격압력	[bar]	100
정격압력에 주의		< 250 °C

기계적 데이터

무게	[g]	136,5
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속		Ø 6 mm
프로세스 커넥션		G 1/2
설치 길이 EL	[mm]	233
보어 길이 BL	[mm]	245

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------