


E40251



조절할 수 있는 밸브
ADJUSTMENT VALVE G3/4"

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)




어플리케이션		
정격압력	[bar]	10
기계적 데이터		
무게	[g]	367,5
재질		황동 니켈도금함; EPDM
센서 접속		G 3/4
프로세스 커넥션		G 3/4
비고		
포장당		1 갯수



다이아그램 및 그래프

기압손실



①	1/4	1/2	1	1 1/2	2	3	k _{vs}
k _v	0,14	0,25	0,52	0,97	1,36	2,08	2,97

dP 기압손실
Q 관류량
1: 조리개 각도 "닫힘" 위치로 부터 시계반대 방향 회전 수
kv = 유량 계수
kvs
= 최대 열림에서 kv