


E43904



정전용량형 센서용 마운팅 어댑터

MOUNTING CAP G1",POM



어플리케이션

정격압력	[bar]	8
------	-------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	40
----	-----	----

크기	[mm]	G 1 / L = 50
----	------	--------------

스레드 지정	G 1
--------	-----

재질	어댑터: POM
----	----------

조임 토크	[Nm]	5
-------	------	---

센서 접속	나사로 접속 M18 x 1 나사 내면홈
-------	-----------------------

프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드
----------	-------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------