


레벨 센서용 동축 파이프

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 센터링 조각(centering piece)을 위한 고정용 브래킷

CRN

어플리케이션

디자인	레벨 센서를 위하여 LR
매체 온도 [°C]	-40...200
정격압력 [bar]	16
진공 내구성 [mbar]	-1000
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar]	16

기계적 데이터

무게 [g]	215,5
재질	동축 파이프: 스텐레스 (1.4301 / 304); 씰링: NBR 강화된 광화이버; 센터링 조각 (centering piece): PPS 강화된 광화이버; 고정용 브래킷: 스텐레스 (1.4310 / 301)
센서 접속	나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
길이 L [mm]	300

액세서리

구성 부품	씰링: 1
-------	-------

비고

포장당	1 갯수
-----	------