


프로세스 센서용 용접 어댑터

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

어플리케이션

디자인	파이프용
정격압력 [bar]	50
정격압력에 주의	센서 연결을 위한 - 어댑터

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	162
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 29 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4

액세서리

구성 부품	O 링, 플루오르 탄성고무 (FKM)
-------	----------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------