




EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

어플리케이션

디자인	위생영역, 레벨 센서용 LR
어플리케이션	위생영역

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L	[mm]	1500
----------	------	------

기계적 데이터

무게	[g]	650
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
조임 토크	[Nm]	< 6,5
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	< 0,8 / 8	
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H3	

비고

포장당	1 갯수
-----	------