


E78000



DIN 레일 어댑터

DIN rail adapter 3/4 rows



어플리케이션	
디자인	DIN 레일 장착용, 예: IO-Link 마스터 4-Port
기계적 데이터	
무게 [g]	87,6
마운팅 타입	모자모양(DIN) 선로 조립
크기 [mm]	152 x 60 x 19
재질	DIN 레일 어댑터: PC/ABS; 나사식 부시 (bush): 스텐레스 (1.4404 / 316L)
액세서리	
구성 부품	워셔 2 x M5 나사 2 x M5 x 30 나사 1 x M5 x 10
비고	
포장당	1 갯수