


## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH046MSS0005H04

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



## 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

## 전기적 데이터

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 동작 전압       | [V] | 10...36 DC |
| 보호 클래스      |     | II         |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4          |

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|                    |      |                             |
|--------------------|------|-----------------------------|
| 주변온도               | [°C] | -25...90                    |
| 주변온도에 대한 참고사항      |      | cULus: ...50                |
| 주변 온도 (이동)         | [°C] | -25...90                    |
| 주변온도에 대한 참고사항 (이동) |      | cULus: ...50                |
| 보호등급               |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 기계적 데이터

|          |      |                                      |
|----------|------|--------------------------------------|
| 무게       | [g]  | 180,3                                |
| 크기       | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                     |
| 재질       |      | 하우징: TPU 투명한 흑색; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
| 너트 재질    |      | 황동, 니켈도금함                            |
| 적합한 연결사슬 |      | yes                                  |

# EVC645



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH046MSS0005H04


|          |                  |                                              |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 5 Mio.                                     |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                    |

| 디스플레이 / 작동 요소 |        |             |
|---------------|--------|-------------|
| 디스플레이         | 스위칭 상태 | 4 x LED, 황색 |
|               | 작동     | 2 x LED, 녹색 |

| 비고  |                              |  |
|-----|------------------------------|--|
| 조언  | "다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오. |  |
| 포장당 | 1 갯수                         |  |

| 전기적 연결                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| 전기적 연결 - 소켓                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |  |



| 연결부                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div>BK =</div> <div>BN =</div> <div>BU =</div> <div>WH =</div> </div> <div> <div>코어 색상 :</div> <div>흑색</div> <div>갈색</div> <div>청색</div> <div>흰색</div> </div> |  |