


# EVF480



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040VAP0002P04



### 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션       | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역                              |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

### 전기적 데이터

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 동작 전압       | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| 보호 클래스      |     | II                  |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4                   |

### 작동 조건

|                            |      |                             |
|----------------------------|------|-----------------------------|
| 주변온도                       | [°C] | -25...100                   |
| 주변 온도 (이동)                 | [°C] | 0...100                     |
| 저장온도                       | [°C] | -25...55                    |
| 보관 습도                      | [%]  | 10...100                    |
| 명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 보호등급                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### 기계적 데이터

|           |      |                          |
|-----------|------|--------------------------|
| 무게        | [g]  | 149,5                    |
| 크기        | [mm] | 15,5 x 15,5 x 47         |
| 재질        |      | PP 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM |
| 모듈형 본체 재질 |      | PP                       |
| 너트 재질     |      | 스텐레스 (1.4404 / 316L)     |
| 적합한 연결사슬  |      | yes                      |

# EVF480



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040VAP0002P04

|          |                  |                                              |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 1 Mio.                                     |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                    |

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

### 전기적 연결

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 케이블: 2 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
|--------------------------------------------------------------------------|

### 전기적 연결 - 소켓

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 연결부



|      |         |
|------|---------|
|      | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색      |
| BN = | 갈색      |
| BU = | 청색      |
| WH = | 흰색      |