EY3092

안전 라이트 커튼 접속용 접속 케이블

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인		OSSD와의 안전 라이트 커튼/안전 라이트 그리드 연결용, 트랜스미터용
어플리케이션		"낮은 레인지"용 배치
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 36 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	44,8
재질		TPU 주황색; PA
모듈형 본체 재질		TPU / PA
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

EY3092

안전 라이트 커튼 접속용 접속 케이블

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

전기적 연결

케이블: 0,1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PA, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PA, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색