AC2217

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: AC3217

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		Montaje en armarios eléctricos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente	[mA]	10...53; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	53; (con alimentación externa: 28 mA)
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC
Suministro de tensión adicional		opcional
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas analógicas: 4
Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i / AUX
Número de entradas analógicas		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)

AC2217

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Entrada analógica de tensión	[V]	0...10	
Resistencia a cortocircuitos de las entradas analógicas		no	
Resolución de la entrada analógica		16 (1 bit = 1 mV)	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...70	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...85	
Grado de protección		IP 20	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 50295	
MTTF	[años]	120	
Parámetros AS-i			
Direccionamiento AS-i		Toma de direccionamiento	
Modo de direccionamiento ampliado		no	
AS-i master profile		M3; M4	
Perfil AS-i		S-7.3.E	
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7	
Código ID AS-i	[hex]	3.E	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	168,5	
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN	
Materiales		PA 6.6	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Disponibilidad	LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX
		errores	LED, rojo
		Función	LED, amarillo Canales 1...4
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

AC2217

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Conexión eléctrica

COMBICON:

Conexión



I+	Alimentación del sensor +24V
V1...4	entrada analógica Tensión
I-	Alimentación del sensor 0V
0V	entrada analógica 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentación externa de sensores +24V
E-	alimentación externa de sensores 0V