



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4SB IP67



Campo de aplicación

Aplicación	Montaje de campo
------------	------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Suministro de tensión adicional [V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" conforme a cULus)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [años]		10284

Datos mecánicos

Peso [g]	152,5
Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i
Dimensiones [mm]	103 x 45 x 44,7
Materiales	PA; Contactos vampiro: CuSn6 níquelado y estañado

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	Cable plano
---------------------	-------------

AC5200



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4SB IP67

Accesorios

Componentes incluidos	Zócalo
Accesorios (opcionales)	Tapón de protección: M12, E73004


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i ; orientación posible en tres sentidos

Conector: M12; codificación: A



1	AS-i +
2	tensión externa -
3	AS-i -
4	tensión externa +