



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 3DO-Y IP67



Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	50
Corriente máxima total [A]	3
Perro guardián integrado	sí
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 3
Salidas	
Número de salidas digitales	3
Circuito	PNP
Rango de tensión DC [V]	15...30; (según MBTP; a través de cable plano)
Corriente máx. de carga por salida [mA]	1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))
Protección contra cortocircuitos	sí
Separación galvánica	sí
Alimentación de los actuadores en las salidas	AUX
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 3DO-Y IP67

Grado de protección

IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[años]	215

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.11; 3.0				
Direccionamiento AS-i	Toma de direccionamiento				
Modo de direccionamiento ampliado	sí				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-8.A.E				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	8			
Código ID AS-i	[hex]	A.E			
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3
	Salida	1	2	3	-
	Toma	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
	Pin	4	2 4	4	-

Datos mecánicos

Peso	[g]	154,3
Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i	
Materiales	PA; Contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado	

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
	Función	LED, amarillo

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	Cable plano
---------------------	-------------

Accesorios

Componentes incluidos	Zócalo
Accesorios (opcionales)	Tapón de protección: M12, E73004

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------


Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 3DO-Y IP67

Conexión eléctrica

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i ; orientación posible en tres sentidos

Conexión



Conector: M12

Salidas	
Toma O-1/2	
1	no utilizado
2	Umbral de la salida 2
3	tensión externa AUX -
4	Umbral de la salida 1
5	no utilizado
Toma O-2	
1	no utilizado
2	no utilizado
3	tensión externa AUX -
4	Umbral de la salida 2
5	no utilizado
Toma O-3	
1	no utilizado
2	no utilizado
3	tensión externa AUX -
4	Umbral de la salida 3
5	no utilizado