


E10448



Conector hembra a cablear

SDOGM120MSSFKPG



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	7,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos

Peso	[g]	77
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Soldadura: ...1 mm²; funda del cable: Ø 10...14 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



E10448



Conector hembra a cablear

SDOGM120MSSFKPG

Conexión

