

E11507




Conector macho a cablear

SSTAH050MSSFKPG

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: EVC817

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	26,5
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11507



Conector macho a cablear


SSTA050MSSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

