




Repartidor en T

Y-splitter/STM12/2xUS



Campo de aplicación

Versión	para sensores de presión PNI
---------	------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	3
Corriente máxima total	[A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	38
Materiales		PUR

Notas

Notas	orientación conectores A/B en vertical (con el sensor en vertical)
Cantidad por pack	1 unid.

Repartidor en T

Y-splitter/STM12/2xUS

Conexión eléctrica

Conexión

