


E12460



Prolongador

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Campo de aplicación

Sistema Contactos dorados; cable apantallado

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 111,4

Material del cuerpo latón, niquelado / TPU


Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado



E12460




Prolongador

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro, Ø 6 mm, apantallado; 8 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado

